


確実なふるい分け

ロータップ式篩振とう機



A (ふるいセット時)

D-A (ふるいセット時)

惰円運動による水平往復運動、上部ハンマーによるタッピング運動により、試料の目づまりを減少させ、ふるい分け効率を高めています。耐久性があり、安定した再現性が得られるため、広く実用されております。

特長

1. ふるい分け能力が大

ふるい面に惰円運動を与えることにより、粒子の分散効果が高まり、またハンマーの打点部にコルク栓を用いていますので振動が安定、ふるい分け効率が向上します。

2. 設置面積が小さい

モーターを下部ケーシングに内蔵することにより、コンパクトで、設置面積が小さくできます。

3. 油もれ防止

入力、出力軸部に特殊オイルシールを採用。外部への油もれの心配がありません。

4. ウォームギヤを採用

減速部をケーシングに内蔵させ、ウォームギヤ使用により、従来のものよりギヤ部の騒音が少なくなります。

5. タイマー装備

ふるい分け運転時間を60分以内で任意に設定できます。

仕様

型 式	A	D-A	B	D-B	C
規 格(共通)	振とう数 : 290r.p.m 振 幅 : 28mm 打 数 : 156t.p.m		ハンマー重量 : 2.2kg タイマー : 0-60min		
使用ふるい径	150または200mm				
ふるい架数(max)※	45mm H × 8 または 60mm H × 6		45mm H × 11 または 60mm H × 8		45mm H × 13 または 60mm H × 10
ふるいセット方法※	ボルト固定	ハンドル操作	ボルト固定	ハンドル操作	ボルト固定
モーター	AC100V 1φ 200W		AC100V 1φ 300W		
機体寸法(W × D × H mm)	630 × 320 × 880	630 × 320 × 945	630 × 320 × 950	670 × 390 × 1,100	670 × 390 × 1,105
重 量	120kg	140kg	140kg	170kg	200kg

※ふるい架数は受器を含めた個数です。尚、ふるいは付属しておりませんので、別途ご注文下さい。
※Dタイプは、ラチェットハンドルによりふるい受け台を上下させるため、ふるいの着脱が容易です。
注) 周波数をご指定下さい。

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。

製品の仕様・性能につきまして、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

(株)シー・エム・ティ TEL:0246-21-7766 FAX:0246-21-7177

URL: <http://www.cmt-ltd.co.jp> E-mail: info@cmt-ltd.co.jp